

لیست تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی سامانه لایه نشانی کندوپاش DC به شرح ذیل میباشد:

❖ کیسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از ۱ bar به همراه شلنگ با قطر خارجی ۸ میلیمتر

از سر رگولاتور تا پشت سامانه

❖ میز مورد نیاز ۱۰۰×۸۰ سانتیمتر مربع در مکان تمیز آزمایشگاهی (عاری از گردوغبار شدید و آلودگی

های روغنی)