


SP2000HSM	SP2000HPM	SP2000LOM	SP1000HSM	SP1000HPM	SP1000HOM	مدل
فلز	فلز	فلز	فلز	فلز	فلز	جنس بدنه
10	10	10	2	2	2	حداکثر تعداد سرنگ قابل اتصال
100-220	100-220	100-220	100-220	100-220	100-220	ولتاژ ورودی (ولت)
20×4	20×4	20×4	20×4	20×4	20×4	نمایشگر (کاراکتر×سطر)
25	25	20	25	25	20	صفحه کلید (تعداد سوییچ)
-	دارد	-	-	دارد	-	قابلیت برنامه ریزی داخلی
دارد	-	-	دارد	-	-	قابلیت اتصال به کامپیوتر (پورت USB)
دارد	دارد	-	دارد	دارد	-	قابلیت شارژ مجدد محلول (Autofill)
50	50	50	60	60	60	حداکثر اندازه سرنگ (میلی متر)
0.5	0.5	128	0.5	0.5	0.5	حداکثر سرعت تزریق (میکرولیتر در ساعت)
640	640	640	1000	1000	1000	حداکثر سرعت تزریق (میلی لیتر در ساعت)
13	13	3125	13	13	13	دقت حرکت بدال (نانو متر)
4	4	4	3.5	3.5	3.5	وزن (کیلوگرم)




deeco
www.adeeco.ir

دستگاه پمپ سرنگی

دستگاه پمپ سرنگی جهت به کار گیری انواع سرنگ ها

طراحی شده است. این دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهای مختلف را دارا می باشد. قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق را محاسبه و اعمال می نماید. حافظه به کار گرفته شده در دستگاه از نوع دائمی بوده و آخرین

تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه سرنگ و سرعت تزریق، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گردید.

کاربردها:

این سیستم در تمامی مواردی که نیاز به تزریق کم و کنترل شده محلول می باشد، کاربرد دارد.

برخی از این کاربردها عبارتند از:

- تزریق سلولی
- تزریق کنترل شده دارو
- الکتروریسی و ذوب ریسی
- تزریق کنترل شده واکنشگر به داخل راکتور

Email: info@adeeco.ir

Mobile: +98 912 2102347

Tel/Fax: +98 21 88980173-88980827

66524828-31