

## شرایط محیطی مورد نیاز نصب دستگاه ST series

1. محیط آزمایشگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد
2. دمای محیط حدود 25 درجه باشد و رطوبت کمتر از 80٪
3. میز به ابعاد 200 x 70 x 80 Cm (ارتفاع x عرض x طول) با تحمل وزن حدود 150 کیلوگرم
4. کامپیوتر با قابلیت نصب ویندوز 7 و دارای 4 پورت USB 2.00
5. دو عدد پریز تک فاز 16 آمپر
6. روشنایی به مقدار کافی
7. فضای مورد نیاز جهت نصب حدود 4 متر مربع و به گونه ای باشد که امکان دسترسی به پشت دستگاه به منظور تعمیرات و تنظیمات احتمال میسر باشد.