



انواع رآكتور های تک جداره و دو جداره  
با درب فلانچ دار، ته گرد و ته صاف

**FAPAN**

به منظور سرعت بخشیدن و انجام عملیات ها از رآکتور استفاده می شود  
با توجه به نوع فرآیند از راکتور های یکجداره و دو جداره استفاده می شود. ته رآکتور نیز بسته به کاربرد آن صاف و یا گرد  
می باشد.

جنس به کار رفته در رآکتورها شیشه شات آلمان و یا کوارتز فرانسوی می باشد.  
و با توجه میزان ماده واکنش دهنده در حجم های مختلف وجود دارد. از ۵۰ سی سی تا نمونه های صنعتی ۵۰ لیتری.  
حجم مدل G-2R500، ۵۰۰ میلی لیتر می باشد.