

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری

Environmental Conditions

تخلخل سنج هلیوم

Helium Porosimeter



شماره ثبت: ۲۹۶۶۴

- ✓ کپسول هلیوم و رگولاتور با فشار حداکثر ۲۰ بار
- ✓ میز به ابعاد ۱۲۰ cm × ۸۰ cm
- ✓ فضای کافی با تهویه مناسب و امکان اتصال به برق شهری
- ✓ نمونه مغزه مناسب برای تست داده