



آسیاب فستمیل آزمایشگاهی

Fast Mill

توضیحات:

این دستگاه برای آسیاب کردن سریع مواد مختلف اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر) از جمله مواد سرامیکی، رنگ، غذا، آرایشی، دارویی، آزمایشگاه‌ها، مدارس و ... استفاده می‌شود. دستگاه فوق بسیار قوی و متعادل ساخته شده است، به طوری که مدت بسیار زیادی بدون نیاز به نگهداری خاص به خوبی کار می‌کند. زمان آسیاب با استفاده از تایمر الکترونیکی قابل تنظیم است.

مشخصات فنی:

- ❖ قابلیت استفاده از قندان‌های ۳۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی
- ❖ دارای دو مدل تک و دوقلو (در نوع دوقلو هر قسمت به صورت مجزا کنترل می‌شود).
- ❖ دارای دو مدل دور ثابت و دور متغیر (با استفاده از اینورتور)
- ❖ دارای تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار (۹۹-۰ ساعت) و میکروسوییچ حفاظتی قطع جریان
- ❖ سرعت نوع دور ثابت: ۴۰۰ rpm، سرعت نوع دور متغیر ۴۰۰-۰ rpm
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی
- ❖ برق مورد نیاز: تکفاز
- ❖ ایجاد آلودگی صوتی بسیار کم حین کار
- ❖ دارای محفظه ایمنی جهت حفاظت بیشتر اپراتور به هنگام کار

FMS-1.....کد دور ثابت:

FMS-2.....کد دور متغیر:



FMD-1.....کد دور ثابت:

FMD-2.....کد دور متغیر:

مدل	توان موتور (وات)	تنظیم سرعت (rpm)	وزن (kg)	ابعاد (cm)	ظرفیت (تعداد قندان)
FMS-1	375	دور ثابت (۴۰۰)	۶۴	۴۸×۷۰×۷۷	۱
FMS-2	375	دور متغیر (۰-۴۰۰)	۶۴	۴۸×۷۰×۷۷	۱
FMD-1	2×375	دور ثابت (۴۰۰)	۱۱۰	۷۰×۹۷×۸۰	۲
FMD-2	2×375	دور متغیر (۰-۴۰۰)	۱۱۰	۷۰×۹۷×۸۰	۲

شرکت طراحی مهندسی صنعت سرام

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۴۰۷۸۵، ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۷۷۴۹۱۵۲۶ تلفکس:

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com