

مجموعه سیمولیشن LOGO (QV-PLS-LGZ)



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی سیمولیشن LOGO به شرح ذیل می باشد:

- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۰ مترمربع به دور از سیمها و کابلهای فشار قوی و با دمای حداکثر ۵۵ درجه
- وجود برق تک فاز 220VAC
- وجود یک دستگاه کامپیوتر

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود

● محیط *Out door*

● محیط با رطوبت بالا

● محیط با دمای بالا

● محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی