


مجموعه آموزشی مکترونیک

(QV-MEC-06)



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی مکترونیک به شرح ذیل می باشد:

- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از سیمها و کابل های فشار قوی و با دمای حداکثر ۵۵ درجه
- وجود برق تک فاز 220VAC
- وجود یک دستگاه کامپیوتر

▪ وجود یک عدد پمپ باد ۱۰ بار

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود :

● محیط *Out door*

● محیط با رطوبت بالا

● محیط با دمای بالا

● محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی