

ست آموزشی LOGO (WITH OUT TD) (QV-PLS-LGA)



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی سیمولیشن LOGO به شرح ذیل می باشد:

▪ اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۰ مترمربع به دور از سیمها و کابلهای فشار قوی و با دمای حداکثر ۵۵

درجه

▪ وجود برق تک فاز 220VAC

▪ وجود یک دستگاه کامپیوتر

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود

● محیط *Out door*

● محیط با رطوبت بالا

● محیط با دمای بالا

● محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی

تهران - خیابان انقلاب، لاله زار نو، بین کوشک و منوچهری، کوی مصباح کریمی، ساختمان شماره ۱۴، واحد ۱۰

تلفن: ۶۶۷۶۰۵۵۸ - ۶۶۷۳۰۹۵۴ - ۶۶۷۳۳۰۴۰ (۰۲۱) فکس: ۶۶۷۶۰۲۸۱ (۰۲۱) صندوق پستی تهران: ۱۴۳۸-۱۳۱۴۵

www.Qeshmvoltage.com E-mail: asl.support@Qeshmvoltage.com