



شرایط نصب و راه اندازی التراسونیک هموژنایزر

برای نصب و راه اندازی این دستگاه میزی با ابعاد ۷۰ سانتی متر در ۷۰ سانتی متر با پایه های قابل اطمینان نیاز است.

به دلیل کار با محلولها و اسیدها و نیاز به شستشوی مداوم لوازم و ابزار کار آزمایشگاه دسترسی مناسبی به آب و فاضلاب داشته باشد.

شرایط محیطی	
۲	درجه آلودگی
II	طبقه نصب
دما: ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد رطوبت نسبی: ۱۰ تا ۷۰ درصد	شرایط راه اندازی
دما: ۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد رطوبت نسبی: ۱۰ تا ۷۰ درصد	حمل و نقل /نگه داری
حداکثر رطوبت نسبی ۷۰ درصد برای دماهای تا ۳۱ درجه سانتی گراد به صورت خطی تا ۵۰ درصد برای دماهای تا ۴۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد.	رطوبت نسبی