

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در محیط آزمایشگاه طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن بین ۲۵ الی ۵+ درجه سانتیگراد بوده و رطوبت نسبی مناسب جهت کار کرد ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد .

مشخصات الکتریکی

- برق مورد نیاز 220 ولت 10 آمپر
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریرز ضمیمه دستگاه نباید کمتر 1.5 میلیمتر باشد .
- اتصال ارت متما به دستگاه متصل شود .