

مدل دستگاه : AF1000-HTEC

کوره تست ترموکوپل / ۱۰۰۰ درجه

۱ - کلیه پوشش های خارجی دستگاه با رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم به خط و خش پوشش داده شده است که برای اکثر شرایط محیطی ایران مناسب و قابل استفاده میباشد .

۲ - این دستگاه به صورت پرتابل و قابل حمل طرح و ساخته شده است که دارای دسته و کیف حفاظتی مناسب میباشد .

۳ - در زمان کار با دستگاه دقت گردد دستگاه در حالت پایدار قرار گرفته باشد .

۴ - در پروسه و عملیات حرارتی هایی که بخارات و دود های مضر برای سلامت تولید میگردد بهتر است در بالای دستگاه و در فاصله تقریبی ۶۰ سانتی متری هود مکنده ای نصب گردیده تا دود حاصل از عملیات توسط این سیستم از محل خارج گردد .

۵ - دستگاه دارای توان مورد اشاره در مشخصات فنی و تک فاز میباشد ، لذا قبل از نصب دستگاه به شبکه برق داخلی از وجود سیم ها ، فیوز ها ، و کلید هایی متناسب با جریان ذکر شده مطمئن شوید .

۶ - قبل از استفاده از دستگاه حتما دفترچه کنترلر دستگاه را مطالعه نموده و در صورت وجود ابهام با واحد خدمات پس از فروش شرکت آترا تماس حاصل فرمائید .