

شرکت دانش بنیان کنترل توان نوین پویا

Control Tavan Co (CTC)

دستگاه دیجیتال سنجش اکسیژن محلول در آب (اپتیکال)

Optical Dissolved Oxygen Meter



شرایط محیطی جهت نصب و استفاده

- جهت فعالسازی دستگاه از منبع تغذیه ۲۴ ولت فیوزدار ۲ آمپر استفاده گردد
- در هنگام استفاده از ضربه خوردن دستگاه جلوگیری شود همچنین کابل دستگاه بریده یا جدا نشود
- جهت ارتباط بی سیم رعایت حداکثر ۱۰۰ متر فاصله (در شرایط بدون نویز) از دستگاه الزامی میباشد
- اپلیکیشن ارتباط با دستگاه از وبسایت رسمی شرکت دانلود و بروزرسانی گردد
- جهت استفاده از دستگاه قرائت گر نصب کاور مخصوص الزامی میباشد
- پس از استفاده ، دستگاه با آب مقطر تمیز و بصورت قرار گیری در هوای آزاد خشک شود