

### شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در محیط آزمایشگاه طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن بین ۲۵ الی ۵+ درجه سانتیگراد بوده و رطوبت نسبی مناسب جهت کار کردن ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد .

### مشخصات الکتریکی

- برق مورد نیاز 380 ولت 15 آمپر (سه فاز)
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریز ضمیمه دستگاه نباید کمتر 2.5 میلیمتر باشد .
- اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود .