



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

اسپری درایر درساتک

- آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
- انشعاب برق ۲۲۰ ولت دارای ارت و محافظ الکتریکی
- دارا بودن کمپرسور **Oil Free** دو سیلندری به حجم ۵۰ لیتر
- جریان هوای مناسب در اطراف دستگاه
- تعبیه امکان هدایت هوای خروجی به محیطی بیرون از فضای آزمایشگاهی مجهز بودن به تجهیزات اطفاء حریق