

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه  
گلاوباکس مدل HIM Plus – vBOX 3

---

- ✓ فضای آزمایشگاهی با ابعاد حداقل  $70 \times 130$  سانتی متر و ارتفاع  $200$  سانتی متر
  - ✓ یک پریز برق برای دستگاه
  - ✓ فضای  $40 \times 40$  سانتی متر برای قرار گرفتن پمپ خلاء در کنار دستگاه و در فاصله حد اکثر  $1$  متر از دستگاه
  - ✓ فضای  $40 \times 40$  سانتی متر برای قرار گرفتن کپسول گاز مورد استفاده در گلاوباکس و در فاصله حداکثر  $1$  متر از دستگاه
-