



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه برش ساده حلقه ای سیکلی (دینامیکی)

محل نصب	- اتاق آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۱۲ متر مربع و ارتفاع حداقل ۳ متر
برق	• برق شهری ۲۲۰ ولت - ترجیحا سه فاز (برای کمپرسور)
تجهیزات جانبی لازم	• کمپرسور هوا با حجم حداقل ۴۰۰ لیتر و حجم هوادهی ۸۰۰ لیتر بر دقیقه، فشار کاری ۸ بار (در صورت عدم سفارش بر روی دستگاه)