

## Asphaltene and Wax Detector and Investigator Apparatus

### دستگاه شناسایی و مطالعه ی ترکیبات واکس و آسفالتین

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

#### شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

#### آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد بازیابی ترشوندگی تست شده و تحویل می گردد.