



مانت گرم با سیستم آبگرد قطر ۳۰ میلیمتر
Hot mount with 30 mm diameter hydro system

توضیحات:

این دستگاه به منظور مانت کردن نمونه‌های متالوگرافی بکار می‌رود. ابتدا نمونه داخل قالب با حرارت دادن مواد پلیمری، مانت شده سپس با استفاده از سیستم گردش آب سرد تا دمای محیط خنک می‌شود.

مشخصات فنی:

- ❖ مجهز به سیستم آبگرد برای خنک کردن سریع نمونه
- ❖ قابلیت کنترل مدت زمان سرد شونده
- ❖ کنترل و تنظیم دمای مانت
- ❖ قطر نمونه ۳۰ میلیمتر
- ❖ برق مورد نیاز دستگاه تک‌فاز ۲۲۰ ولت

شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه: بومهن - خیابان عسگری - کوچه اردیبهشت - پلاک ۷

تلفن: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲، ۰۷۶۲۳۱۵۹۰ (۰۲۱) تلفکس: ۰۷۶۲۳۰۵۳۱ (۰۲۱)

اینستاگرام: sanatceram

تلگرام و واتساپ: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲

www.sanatceram.com

Email: info@sanatceram.com