


Qeshm Voltage

ربات پژوهشی صنعتی سه درجه
آزادی دلتا

QV-DR-01



مجموعه ربات دلتا سه درجه آزادی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی رباتیک فوق به شرح ذیل میباشد:

🚦 محل استقرار

دستگاه فوق الذکر قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابل های فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

🚦 دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

🚦 رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۳۰ درصد می باشد.