

تاریخ:
شماره:
پیوست:



مستقر در پارک های علم و فناوری
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرایط محیطی نصب میکسر دابل پلانتری آزمایشگاهی مدل Ashkan MI-D50

- ۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حداکثر ۶۰٪.
- ۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب ۳ متر مربع می باشد.
- ۳- برق مناسب جهت راه اندازی کلیه تجهیزات مورد نیاز می باشد.
- ۴- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.
- ۵- با توجه به حساسیت بالای سیستم کنترل PLC به نوسانات برق حتما از سیستم های محافظ و نوسانگیر برق استفاده شود.

◆ دفتر مرکزی اصفهان

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، واحد ۱۱۶

☎ ۰۳۱۳۳۹۳۱۲۲۸ ☎ ۰۳۱۳۳۹۳۱۲۲۹ ☎ ۰۹۱۳۲۱۳۸۷۸۴ ☎ ۰۹۱۲۰۳۲۰۷۱۷

◆ دفتر تهران

خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان نوبخت، کوچه هفتم، پلاک ۷

☎ ۰۲۱۸۶۰۴۳۶۳۴ ☎ ۰۲۱۸۸۱۷۴۷۱۹ ☎ ۰۲۱۸۶۰۳۱۳۵۸ ☎ ۰۹۱۲۰۵۳۸۹۸۵

◆ کارگاه

اصفهان، خمینی شهر، خیابان حکیم فرزانه، کوچه صنعتگران ۲۹، پلاک ۱۲

☎ ۰۳۱۳۶۵۱۸۳۷۱



WWW.ASHKAN-EQ.COM



Info@ASHKAN-EQ.COM



عضو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان