



مانت گرم با سیستم آبگرد قطر ۳۰ (hot mounting press)

توضیحات:

این دستگاه به منظور مانت کردن نمونه های متالوگرافی بکار می رود. ابتدا نمونه داخل فالپ با حرارت دادن مواد پلیمری، مانت شده سپس با استفاده از سیستم گردش آب سرد تا دمای محیط خنک می شود.

مشخصات فنی:

- ❖ مجهز به سیستم آبگرد برای خنک کردن سریع نمونه
- ❖ قابلیت کنترل مدت زمان سرد شوندگی
- ❖ کنترل و تنظیم دمای مانت
- ❖ قطر نمونه ۳۰ میلی متر
- ❖ برق مورد نیاز دستگاه تکفاز ۲۲۰ ولت

شرکت طراحی مهندسی صنعت سرام مهرالبرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه: بومهن - خیابان عسگری - کوچه اردیبهشت - پلاک ۷

تلفن: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲، ۷۶۲۳۱۵۹۰، ۷۶۲۳۱۵۹۵ تلفکس: ۴۳۸۵۱۷۳۲

اینستاگرام: sanatceram

تلگرام و واتساپ: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲

www.sanatceram.com

Email: info@sanatceram.com