

شرایط محیطی نصب دستگاه تست گردو غبار مدل G DUST 100

دستگاه فوق براساس استاندارد MIL810 F طراحی شده است

دستگاه با برق سه فاز ۲۵ آمپر کار میکند

و آزمایشگاه محل نصب باید امکانات زیر را داشته باشد

- ۱- ابعاد حداقل ۳۰ متر مربع
- ۲- ارتفاع حداقل ۴ متر تا ۳,۵ متر
- ۳- اب لوله کشی برای بخش پروت
- ۴- سیستم هوای فشرده با حداقل رطوبت
- ۵- فاضلاب یا کف شو
- ۶- یک خروجی روی دیوار پشتی برای تخلیه
- ۷- درب بزرگ برای انتقال دستگاه
- ۸- داشتن سیستم ارت و تخلیه هوای سالن الزامی است
- ۹- داشتن الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ کفایت نمیکند

لازم به ذکر است توصیه میشود دستگاه فوق با توجه به استاندارد

و روش تست های تدوین شده حتما در یک محوطه مخصوص برای

همین کار نصب شود و دستگاه دیگری نباشد و حداقل تردد افراد را داشته باشد

در صورت نیاز به مشاوره با تلفن های ۰۹۱۲۳۵۸۹۹۰۶ و ۰۹۱۲۲۷۸۴۷۲۰

مهندس خندقی پاسخگویی شما میباشد

