

# دستگاه اندازه گیری کشش سطحی مایعات و اندازه گیری زاویه تماس

## Liquid surface tension And contact angle measurement

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ✓ به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد
- ✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس ( 50 cm-40cm-50cm )  
1 متر مربع
- ✓ برق AC(50 Hz)220-230 V
- ✓ وات 150 W
- ✓ یک دستگاه کامپیوتر مجهز به پورت سریال و یا استفاده از اتصالات یو اس بی