

## نگهدارنده‌های الک

### Sieve Holders

این وسیله جهت نگهداری و دسترسی هر چه بهتر مصرف کنندگان از الک‌های آزمایشگاه در دو نوع دیواری و رومیزی طراحی و تولید شده است.



SO 370

Model	SO 371	SO 370
Description	Sieve Wall Mount Holder	Sieve Bench Holder
Dim.LxWxH	760x260x200mm	760x200x160mm
Weight(Approx.)	2.4kg	2kg

## برس مخصوص الک

### Sieve Cleaning Brush

مجموعه برس‌ها و تجهیزات جهت تمیز کردن الک‌ها پس از هر بار استفاده به شرح جدول زیر می‌باشند

SO 403 - برس مخصوص الک

SO 402 - برس موئی باریک

SO 401 - برس موئی پهن

GE 401 - برس سیمی

Model	SO 403	SO 402	SO 401	GE 165
Description	Fine Sieve Cleaning Brush	Soft Hair Sieve Cleaning Brush - Thin Size	Soft Hair Sieve Cleaning Brush Thick Size	Wire Scratch Brush

## شیکر برقی الک جهت فریم‌های ۸ و ۱۲ اینچ

### Electrical Sieve Shaker Used for 8&12in Frames

دستگاه شیکر برقی الک ساخته شده توسط آزموون قابلیت نصب ۱۱ الک به قطر ۸ اینچ و ۸ الک به قطر ۱۲ اینچ را توسط گیره نگهدارنده محکم نمودن الک‌ها دارد. با حرکت غریبالی متناوب دو طرفه چپ و راست، سرعت الک کردن را افزایش داده و باعث جلوگیری از انباشته شدن سنگدانه‌ها در هر سمت الک می‌شود. شیکر الک دارای تایمر یک ساعته بوده و رنگ بدنه آن الکتروستاتیک می‌باشد.

## شیکر برقی الک جهت فریم‌های ۱۸ اینچ

### Electrical Sieve Shaker Used for 18in Frames

این دستگاه مجهز به تایمر یک ساعته بوده و جهت نصب ۱۰ عدد الک با قطر ۱۸ اینچ مناسب است. رنگ بدنه دستگاه الکتروستاتیک می‌باشد.



SO 410

Model	SO 410	SO 420
Description	Electrical Sieve Shaker Use for 8&12in Frames	Electrical Sieve Shaker Use for 18in Frames
Power Supply	250W, 220V, 50Hz, 1ph	250W, 220V, 50Hz, 1ph
Dim.LxWxH	500x300x1200mm	600x600x1100mm
Weight(Approx.)	40kg	70kg

گواهینامه کالیبراسیون ویبرومتر (جابجایی) از آزمایشگاه کالیبراسیون دارای تأییدیه که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.