



شرکت دید سبز

شرایط محیطی برای دستگاه دیسپنسر  
**DISPENSER PLUS DS 4LM+**

کد فرم : 00 - 73 - 3 - B

- ۱- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل 40\*70 سانتی متر قرار گیرد .
- ۲- میز قرار گیری دستگاه صلب بوده و تحمل وزن 30 کیلوگرم را دارا باشد .
- ۳- دستگاه در مجاورت وزش باد پنکه یا کولر قرار نگیرد .
- ۴- از قرار دادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود .
- ۵- برای تمیز کاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود .
- ۶- دمای محیط کار دستگاه بین 40 °C تا 15 °C درجه سانتیگراد می باشد .
- ۷- دو شاخه برق دستگاه به پریز دارای اتصال زمین وصل شود و از اتصال دستگاه به پریز فاقد اتصال زمین جداً خودداری شود .
- ۸- رطوبت محیط کار دستگاه بین 0 تا 50 درصد باشد .
- ۹- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود .

تهیه کننده :

تاریخ :

تأیید کننده :

تاریخ :