

سازنده تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی

دستگاه پولیشر و سنباده زنی دو دیسک

دستگاه پولیشر و سنباده زنی جهت آماده سازی نمونه‌های متالوگرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



مشخصات فنی:

- دارای دو دیسک دوار جهت (دو قلو)
- امکان تنظیم دور (۰-۴۰۰)
- مجهز به سیستم آب فشان و تخلیه فاضلاب
- قابلیت نصب آسان کاغذ سنباده و برگه پولیش با مکانیزم قفل دستی
- جنس مقر تفلون مقاوم به سایش و بدنه زیرین از جنس آلومینیوم و استیل ضد زنگ
- دارای کلید ورودی اصلی برق جهت ایمنی بیشتر
- موتور ۳۷۵ وات ساخت شرکت موتوژن

راهنمای کاربردی:

- پس از اتصال کابل برق، کلید صفر و یک ورودی دستگاه را در حالت یک قرار دهید.
- کاغذ سنباده و یا برگه پولیش مد نظر را در مقر خود قرار داده و به کمک رینگ قفل کن، آن‌ها را در مقر خود تثبیت کنید.
- به کمک کلید RUN دستگاه را به کار اندازید.
- به کمک ولوم دستگاه، سرعت چرخش دیسک‌ها را تنظیم نمایید.
- به کمک شیرهای نصب شده بر روی دستگاه میزان افشانه آب را تنظیم نمایید.

آدرس: اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان فن آفرینی ۱ - واحد ۲۲۸

تلفن: ۰۳۱-۳۳۹۳۱۲۹۰ فکس: ۰۳۱-۳۳۹۳۱۲۹۱ همراه: ۰۹۱۳۷۱۶۸۷۷۲

