

شرکت پویا فرآرما

مشخصات فنی دستگاه مولد صوت TLS-75ny

شامل:

- ✓ بدنه فلزی از جنس باکالیت 220V-50Hz به ابعاد 10*20*30Cm
- ✓ با قابلیت تغییر فرکانس تا 200Hz
- ✓ با قابلیت تغییر دامنه تا ۳ ولت
- ✓ به همراه یک عدد مولد صوت الکترونیکی که بر روی پایه پلکسی گلاس مخصوص نصب شده است

محدوده های آزمایش:

در آزمایش لوله های صوتی یا هر آزمایشی که نیازمند ایجاد صوت با فرکانس های مختلف و دامنه های متفاوت باشد بعنوان مولد صوت مورد استفاده قرار میگیرد.

نگهداری و تعمیر:

۱. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
۲. از حداکثر دامنه و فرکانس به مدت طولانی استفاده نگردد.
۳. در محیط های بسیار گرم و یا با رطوبت بالا خارج از کاور نگهداری نشود.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآرما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
- ۳- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه یک مولد صوت با ودار داخلی بوده و نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

دستگاه را به برق شهر زده و پیچ مولد صوت را ببچانید. با تغییر پیچ، فرکانس صوت تولیدی تغییر می کند.

جدول زمانبندی:

زمان موضوع	۱	۲	۳	۴
تدارکات و خرید قطعات	۳ روز			
ساخت و مونتاژ دستگاه	۵ روز			
کالیبراسیون و کنترل کیفی	۲ روز			
تحویل دستگاه ها	۱۰ روز			

