

## بسمه تعالی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی CO<sub>2</sub> ظرفیت 300cc به شرح زیر می باشد:

۱. اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع و با ارتفاع حداقل ۳ متر؛

۲. برق تک فاز ۳۲ آمپر؛

۳. کف بتن ریزی شده به ابعاد سطح ۱,۵\*۱,۵ متر مربع؛

۴. نیاز به تاسیسات اعم از آب، برق و فاضلاب؛

۵. چاه ارت به مساحت یک مترمربع در عمق ۶ متر.