



Penetration of Bitumen

دستگاه نفوذ پذیری

ویژگی های دستگاه

جهت آزمایش مقدار نفوذ در قیر یا گیریس

مشخصات دستگاه

ظرف نمونه جهت تست

سوزن تست نفوذ قیر با وزن ۵۰ گرم

سوزن تست نفوذ گیریس با وزن ۱۰۰ گرم

حمام آب گرم جهت نگهداری نمونه در دمای ۲۵ درجه

سانتیگراد طبق استاندارد

سیستم زمانبندی نفوذ و توقف سوزن

برای دستگاه نفوذ گیریس ، دستگاه ضربه زن الزامی است

