



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه سه محوری غیر اشباع کنترل دما

<ul style="list-style-type: none">- اتاق آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۱۲ متر مربع و ارتفاع حداقل ۳ متر- تعبیه دستگاه بر روی یک سطح و یا ترجیحا یک میز فلزی به ابعاد ۱×۳ متر در ارتفاع حدودا ۸۰ سانتی متر از سطح زمین و یا سکوی استاندارد آزمایشگاهی	محل نصب
<ul style="list-style-type: none">• برق شهری ۲۲۰ ولت	برق
<ul style="list-style-type: none">• رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه• کمپرسور هوا با حجم حداقل ۲۰۰ لیتر و فشار کاری ۶ تا ۸ بار• اتاق سرپوشیده مجهز به سیستم تهویه اتوماتیک با دقت تنظیمی ۱ درجه سلسیوس (ترجیحا اسپیلت، کولر گازی و یا چیلر)	تجهیزات جانبی لازم