

شرایط محیطی لازم برای دستگاه آزمایش پمپ‌های سری و موازی (FM-E05)

برق ۲۲۰ ولت تک فاز

نور مناسب محیط برای خواندن روتامترها و فشارسنج‌ها

استفاده از آب مقطر برای جلوگیری از رسوب گذاری

دمای مطلوب کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس

رطوبت محیط کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۹۰ درصد