

## بسمه تعالی

### شرایط محیطی لازم برای نسب و راه اندازی شعله ایمن خودکار

- این محصول قابلیت کار با برق ۲۲۰ ولت و گاز شهری را دارد.
- به علت دارا بودن ترموکوبل و قابلیت خاموش و روشن شدن اتوماتیک، می توان از این محصول در زیر هودهای هپا نیز استفاده کرد.
- این محصولات در تمامی شرایط محیطی روتین آزمایشگاهی قابلیت استفاده را دارد.
- این محصول به منظور استفاده متناوب و رفع نیاز به خاموش و روشن کردن متناوب دستی طراحی گردیده است و برای مواردی که کاربر می خواهد تنها شعله را برای ساعاتی متوالی روشن بگذارد، بهتر است از شعله های ساده آزمایشگاهی استفاده شود.