



برش دقیق شیشه به قطعات کوچک از ملزومات بسیاری از کارهای آزمایشگاهی است. برش تکرار پذیر و در ابعاد دقیق برای استفاده بهینه از شیشه و نیز تکرار پذیری آزمایش کلیدی است.

دستگاه برش شیشه الماسی با دقت $0/2$ میلیمتر امکان برش انواع شیشه و FTO را به طور 30 سانتی متر فراهم میکند.

این دستگاه خطاها و لرزش ناشی از دست انسان را حذف و عملیات برش کاری شیشه را تکرار پذیر می کند. همچنین دیگر نیازی به خط کشی و علامت گذاری روی زیر لایه ها، قبل از برش کاری نیست.