

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه منبع تغذیه ولتاژ بالای لامپ کیسلر به همراه لامپ HV-1056A

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مانع نوسانات برق شوید.
- ۲- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
- ۴- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

