



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه سه محوری دینامیکی بزرگ مقیاس

محل نصب	- اتاق آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۲۴ متر مربع و ارتفاع حداقل ۴ متر
برق	• برق شهری ۲۲۰ ولت - سه فاز
تجهیزات جانبی لازم	• رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه