



شرکت فنی مهندسی اقتدار توان سنجش

شرایط محیطی



تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه توان سنجش

Tavansanjesh.com

شرایط محیطی استفاده از ترازوی نفرکش دیجیتال

ST- AW0

✓ به علت وجود تجهیزات دیجیتالی در این دستگاه، بهتر است که از آن در رطوبت بالا

استفاده نشود.

✓ سطحی که ترازو روی آن قرار می گیرد می بایست تراز باشد.

✓ حداکثر دمای محیط استفاده می بایست ۵۰ درجه باشد.

✓ از مواد خورنده نباید برای تمیز کردن نمایشگر و تجهیزات این دستگاه استفاده شود.

✓ از اعمال ضربه شدید به قسمت های مختلف دستگاه خودداری شود.

✓ از آداپتور استاندارد دستگاه استفاده شود.