



Penetration of Bitumen

دستگاه نفوذ پذیری

ویژگی های دستگاه

جهت آزمایش مقدار نفوذ در قیر یا گیریس

مشخصات دستگاه

کاپ مناسب جهت تست نمونه

سوزن تست نفوذ قیر با وزن ۵۰ گرم

سوزن تست نفوذ گیریس با وزن ۱۰۰ گرم

سیستم زمانبندی نفوذ و توقف سوزن به صورت کاملاً اتومات

اندازه گیری دیجیتال میزان نفوذ سوزن در مواد با استفاده از خط کش اهمی

اندازه گیری دیجیتال زمان و فرمان دادن به مگنت جهت قفل یا رهایی سوزن

مکانیزم بسیار مناسب و روان برای بالا و پایین بردن نگهدارنده سوزن

دستگاه دارای power point تدریس و دستور کار دانشجویی و دفترچه محاسبات می باشد

دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک

