

unBACTRO
Loop Burner

لوپ سوز



کاربردها

- ◆ مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، ناباروری (IVF)
- ◆ میکروبیولوژی، کشت سلول و میکروبی، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی
- ◆ داروسازی، دامپزشکی، صنایع غذایی و کشاورزی
- ◆ محیط زیست، کنترل کیفیت، عمران

لوپ سوز چیست و چه کاربردهایی دارد

لوپ سوزهای شرکت سوگند با بهره گیری از تکنولوژی جدید در کمتر از ۵ ثانیه فرآیند استریل کردن را انجام می دهند. این لوپ سوز برای استریل کردن انواع لوپ و سوزن مناسب است همچنین این لوپ سوز در آزمایشگاه ها و هودهایی که امکان استفاده از گازهای شعله ور وجود ندارد بسیار مناسب است. این محصول با بهره گیری از تکنولوژی جدید، هیچ گونه حرارت جانبی تولید نخواهد کرد. علاوه بر این این دستگاه برای استریل کردن لوپ ها به پیش گرمایش نیازی ندارد و به محض روشن کردن قابلیت استفاده را دارد. همچنین برق مصرفی این دستگاه نسبت به محصولات مشابه بسیار پایین تر می باشد. به راحتی با قرار دادن لوپ ها درون لوله سرمایی درون دستگاه فرآیند استریل کردن آغاز می گردد.

- ▶ دستگاهی برای ایمن سازی و استریلیزاسیون لوپ های کشت بدون ایجاد حرارت جانبی و مناسب برای استفاده درون هود، گلاوباکس و ورک استیشن
- ▶ تکنولوژی جدید در استریلیزاسیون
- ▶ استریل کردن انواع لوپ و سوزن در کمتر از ۵ ثانیه
- ▶ عدم نیاز به پیش گرمایش
- ▶ ایمنی بالا

نوآوری در آزمایشگاه

مشخصات فنی دستگاه

ویژگی ها	LOOP Burner
قطر لوله استریلیزاسیون	۱۵ mm
طول مفید لوله استریلیزاسیون	۸۰ mm
دمای استریل	۴۵۰ درجه سانتی گراد
روش گرمایش	القایی
زمان استریل	۳ تا ۵ ثانیه
توان دستگاه	۸۰ وات
برق ورودی دستگاه	۲۲۰ ولت
ابعاد	۱۵۰ - ۱۵۰ - ۲۸۰ میلیمتر (L-H-W)
وزن	۴ کیلوگرم



ویژگی ها

- مناسب برای استفاده درون هود، گلاوباکس، ورک استیشن
- عدم نیاز به پیش گرمایش
- مصرف برق پایین
- دارای محل نگهداری لوپ
- استریلیزاسیون لوپ در ۳ ثانیه
- عدم تولید حرارت جانبی در محیط
- استفاده از تکنولوژی جدید در تولید حرارت
- آماده سازی سریع و لحظه ای
- ایمنی بالا

خدمات پس از فروش

دستگاه های شرکت سوگند، از مرغوب ترین مواد اولیه ساخته میشوند و پس از طی مراحل کنترل کیفی به بازار عرضه می گردند. از این رو ما با اطمینان از فرایند تولید و محصولات خویش، تمامی آن ها را به مدت ۱۲ ماه گارانتی و برای ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه می دهیم.