

باسمه تعالی

شرکت یارنیکان صالح



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

سامانه های لایه نشانی اپسیلون (اسپاترکوتر)

موارد زیر قبل از رفتن کارشناسان شرکت، توسط سفارش دهنده باید آماده گردد:

- برق ۲۲۰ ولت جریان ۳ آمپر
- کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از ۱ bar (رگولاتور باید مدلی باشد که بتوان فشار گاز خروجی را اندازه گیری نمود) به همراه شلنگ با قطر خارجی ۶ میلیمتر از سر رگولاتور تا پشت سامانه
- سیم ارت مناسب تا سامانه
- میز کار مناسب با ابعاد حدودی ۵۰×۶۰ سانتیمتر بل سطح صاف که بتوان دستگاه با وزن حدودی ۳۰ کیلوگرم را روی آن نصب نمود.