

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه  
گلاوباکس مدل HSM – vBOX 2

---

- ✓ میز آزمایشگاهی با ابعاد حداقل  $130 \times 70$  سانتی متر و ارتفاع ۸۵ سانتی متر با تحمل وزن حداقل ۱۲۰ کیلوگرم
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه و در صورت لزوم یک پریز برای پمپ خلاء همراه دستگاه
- ✓ فضای  $40 \times 40$  سانتی متر برای قرار گرفتن پمپ خلاء در کنار دستگاه و در فاصله حد اکثر ۱ متر از میز دستگاه
- ✓ فضای  $40 \times 40$  سانتی متر برای قرار گرفتن کپسول گاز مورد استفاده در گلاوباکس و در فاصله حد اکثر ۱ متر از میز دستگاه