

شرکت پویافرآزما

مشخصات فنی نگهدارنده اسلاید GM-4a

شامل:

- ✓ از جنس پلکسی گلاس جهت قرار دادن اسلاید و یا توری پرآش
- ✓ پایه دار برای قرار گرفتن بر روی سره و یا میز اپتیکی

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر از قطعات اصلی اسلاید ۲ شکاف و تک شکاف و توری پرآش... می باشد. برای قرار دادن این قطعات بر روی میز اپتیکا و یا ریل اپتیکی لازم به استفاده از نگهدارنده اسلاید می باشد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵% - ۱۰%

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی برای قرار دادن تجهیزات اپتیکی نظیر توری پرآش و اسلایدها می باشد.