



حمام سیرکولاتور سرد و گرم



دستگاههای سیرکولاتور در حجمهای مختلف ساخت شرکت نانو فن آوران سپهر شرق، ابزاری بسیار کارا برای تامین دماهای مختلف در یک مخزن است. این دستگاه می تواند به دستگاههایی از قبیل اسپکتروفوتومتر GC-MASS ، UV-VIS ، سیستمهای لیزری و نوری و غیره که نیاز به دمای ثابت دارند کوپل شده و با گردش مایع در سیستم مربوطه، عملا دمای تنظیمی را به محل آزمایش یا تحقیق منتقل می کند. همچنین به راحتی می توان از این سیستم برای تامین دمای پایین و انجام واکنشهای شیمیایی در ظروفی از قبیل بشرهای دوجداره استفاده نمود. یکی از مهمترین استفاده دیگر این دستگاه، تامین دمای پایین در مبردها و انجام بی دغدغه رفلکس های طولانی مدت است.

مدل	RHB1580	HB90	RB15
نوع	سرد و گرم	گرم	سرد
محدوده دما	۸۰ تا -۱۵	دمای اتاق تا ۹۰	-۱۵ تا دمای اتاق
حجم مخزن	۱۰ ، ۷ ، ۴	۱۰ ، ۷ ، ۴	۱۰ ، ۷ ، ۴
دقت اندازه گیری دما (C)	۱	۱	۱
قابلیت تنظیم ارتفاع سیال	✗	✓	✗
قابلیت تنظیم مدت زمان (min)	✓	✓	✓

نانوفن آوران سپهر شرق (شماره ثبت ۵۵۱۴۰)

آدرس: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شماره ۵ مرکز رشد، واحد ۵۰۵، تلفن: ۰۵۱-۳۸۶۷۵۲۶۱

ایمیل: info@eastnanotech.ir

وبسایت: www.eastnanotech.ir