


## آسیاب جارمیل آزمایشگاهی Roller Jar Mill



کد: JMS-1




کد: JMS-2C .....دور ثابت

کد: JMS-2V .....دور متغیر



کد: JMS-3C .....دور ثابت

کد: JMS-3V .....دور متغیر



کد: JMT



کد: JMD-C .....دور ثابت

کد: JMD-V .....دور متغیر

### توضیحات:

این دستگاه به منظور آسیاب کردن آهسته مواد در جارهای استوانه‌ای استفاده می‌شود. دستگاه فوق مناسب برای آسیاب مقادیر آزمایشگاهی مواد اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر) است. آسیاب متشکل از ۲ یا ۴ رولر از جنس فولادی با روکش لاستیک برای گرداندن جارهاست. این جارها با گلوله، آب (در حالت تر) و مواد مورد نظر پر شده و آسیاب می‌شوند.

### مشخصات فنی:

- ❖ طول غلتکها ۴۵ و ۹۰ سانتیمتر (یک طبقه و دو طبقه)
- ❖ قابلیت استفاه از جارهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۰ لیتر
- ❖ مجهز به تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار (۹۹-۰ ساعت)
- ❖ دارای دو نوع دور ثابت و دور متغیر (با استفاده از اینورتور ۹۹۹-۰ ساعت)
- ❖ قابلیت تعویض آسان فاصله غلتکها جهت استفاده از جارهای با ظرفیت‌های مختلف
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکتروستاتیکی
- ❖ جنس غلتکها: لوله‌های فولادی با روکش لاستیک
- ❖ دارای میله‌های نگه دارنده جار

مدل	توان موتور (وات)	دارای پایه	تنظیم سرعت (rpm)	وزن (kg)	ابعاد (cm)	ظرفیت (تعداد جار)	طول غلتک (cm)
JMS-1	۷۵۰	●	دور ثابت (۲۴۰)	۴۷	۶۰×۴۰×۴۵	۱	۴۵
JMS-2	۳۷۵	●	دور ثابت/متغیر	۵۶	۷۰×۴۵×۶۵	۱	۴۵
JMS-3*	۷۵۰	●	دور ثابت/متغیر	۱۱۲	۱۲۰×۶۰×۸۰	۲	۹۰
JMT	۱۷۲**	رومیزی	دور متغیر (۰-۲۴۰)	۴۴	۷۲×۴۳×۲۸	۱	۴۵
JMD	۷۵۰	●	دور ثابت/متغیر	۱۸۰	۱۲۰×۶۰×۱۵۰	۴	۹۰

\*مدل فوق دارای درب و بدنه عایق صدا است.

\*\*در این مدل سیستم کاهش دور از طریق گیربکس انجام می‌گیرد و جنس بدنه آلومینیومی است.

**شرکت مهندسی سپهر آریا آزما**

**گروه طراحی مهندسی صنعت سرام**

سازنده و عرضه‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۰۷۷۲۳۳۵۸۹، ۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶