

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

اندازه‌گیری فواصل کانونی عدسی‌های مقعر و محدب:

- ۱- پایه بزرگ مثلثی شکل از جنس چدن با پوشش رنگ الکتروستاتیکی با پیچ نگهدارنده و تنظیم
- ۲- ریل
- ۳- چراغ رویتر
- ۴- منبع تغذیه
- ۵- گیره افقی عمودی ۴ عدد
- ۶- صفحه تصویر
- ۷- عدسی‌های همگرا و واگرا
- ۸- آئینه تخت

