


# Qeshm Voltage

ست آموزشی  
کنترل فرآیندهای میکسینگ و بچینگ  
QV-BAT-IN-01A



## ست آموزشی کنترل پیشرفته فرآیندهای بچ و میکسینگ

### شرایط محیطی

محل استقرار:

این قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

دمای محیط:

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

رطوبت هوا:

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۶۰ درصد می باشد.