



Electrochemical Analysis System

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه 2066

- ۱ - محدوده ترانس دما و رطوبت همان شرایط محیطی باشد و با توجه به اسیدی بودن آزمایشگاه های شیمی، تدابیر خاصی در طراحی برد اعمال شده است.
- ۲ - ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت شهری می باشد. (در صورت نوسان زیاد، نیاز به محافظ مناسب دارد)
- ۳ - محدوده جریان خروجی در تکنیک های ولتامتری ماکسیمم ۱۵ میلی آمپر و در تکنیک CCC ماکسیمم ۱ آمپر می باشد.
- ۴ - از ایجاد اتصال کوتاه در خروجی باید جلوگیری شود.
- ۵ - حداقل سیستم عامل موجود برای نصب نرم افزار باید windows xp sp2 باشد و بنابراین برای کلیه سیستم عامل های خانواده ویندوز قابل پشتیبانی است .
- ۶ - نرم افزار بر کلیه پردازنده های ۳۲ و ۶۴ بیتی قابل نصب و راه اندازی و اجرا می باشد .
- ۷ - کامپیوتر باید دارای پورت usb سالم جهت اتصال دستگاه به نرم افزار را دارا باشد .