



شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

خشک کن ۱۲۵ لیتر



شرایط کالیبراسیون

ترموکوپل دستگاه پیش از نصب روی آن در آزمایشگاه شرکت با مقایسه با یک ترموکوپل استاندارد کالیبره می‌گردد. در واقع این ترموکوپل استاندارد که دارای گواهی کالیبراسیون می‌باشد ملاکی برای مقایسه مقادیر نشان داده شده توسط ترموکوپل اصلی دستگاه است. ماکزیمم خطای مورد قبول در مقادیر دما ± 4 درجه سانتیگراد است.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com