

آبتین طب فناوری



تولیدکننده مواد سرامیکی پیشرفته و چاپگرهای سه بعدی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری پرینتر آبتین ۲:

- برق ۲۲۰ ولت
- فضای کار به ابعاد حداقل ۵۰۰ * ۵۰۰ سانتی متر
- دمای مناسب برای انبارداری ۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.
- محیط کاری دور از هرگونه گرد و غبار باشد.
- دستگاه به دور از ارتعاشات محیطی و امواج الکترومغناطیسی نصب گردد.
-