

# استریلايزر

بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک

جنس مواد داخل استریلايزر از نوع گلس بید

زمان رسیدن به دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد ۲۰ دقیقه



## کاربرد

استریل کردن فوری لوازم آزمایشگاهی

## کنترلر

دیجیتال با نمایشگر دما با دقت ۰,۱ درجه سانتیگراد

## رنج دمایی

از دمای محیط تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد

ابعاد خارجی دستگاه (عرض*عمق*ارتفاع)	ابعاد داخلی دستگاه (عرض*عمق*ارتفاع)	ارتفاع محفظه نمونه گذاری	قطر محفظه نمونه گذاری
(۱۸,۵*۱۴,۵*۲۰)	(5.6*56)	۱۴ سانتیمتر	۵,۵ سانتیمتر

شرکت نور صنعت آزما فردوس

مدیریت: ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶

واحد فروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳



وبسایت: [www.noorsanatazma.com](http://www.noorsanatazma.com)